



RUBIFIN N°3

Prodotto liquido, utilizzato per il risciacquo e l'asciugatura dei movimenti di orologi, in macchina SAV.

COMPATIBILITÀ DEI MATERIALI:

- Tutti i metalli

COMPONENTI:

- Solventi


DATI FISICO-CHIMICI:

- pH concentrato: n.m.
- Densità: 0.807
- Punto di infiammabilità: 34°C
- Tensione superficiale: 27.3 mN/m

MODALITÀ D'IMPIEGO:

- Concentrazione: 100%
- Temperatura: 20°C
- Tempo: da 5 a 10 minuti

ESEMPIO DI PROCEDIMENTO:



Si raccomanda di utilizzare RUBIFIN N°3 sotto ventilazione o aspirazione

VANTAGGI:

- Risciacquo e asciugatura perfetti dei movimenti di orologi
- Prodotto che non ossida i metalli, neppure l'alluminio
- Finitura senza residuo dopo l'asciugatura

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE:

- Conservare il recipiente ermeticamente chiuso tra 5°C e 40°C in un luogo asciutto.
- Conservare sempre in imballaggi di un materiale identico a quello originario.

28/11/17



Per qualsiasi domanda, non esitate a contattare il nostro Centro applicazioni al: +41 22 365 46 66

