



LG 3

Flüssiges Produkt für die Trocknung der Uhrwerken im Kundendienst oder mit Ultraschallanwendung.

MATERIALVERTRÄGLICHKEIT:

- Alle Metalle

BESTANDTEILE:

- Lösemittel


PHYSIKALISCH-CHEMISCHE DATEN:

- pH-Wert konzentriert: n.m.
- Dichte: 0.807
- Flammpunkt: 34°C
- Oberflächenspannung: 27.3 mN/m

ANWENDUNG:

- Konzentration: 100%
- Temperatur: 20°C
- Zeit: 2 bis 10 Minuten

VERFAHRENSBEISPIEL:



VORTEILE:

- Leicht spülbar und trocknen
- Metalle und Aluminium werden nicht angegriffen
- Fleckenfreie Trocknung

23/02/18

LAGERBEDINGUNGEN:

- Den hermetisch abgedichteten Behälter bei 5°C bis 40°C an einem trockenen Ort aufbewahren.
- Stets in Verpackungen aus dem gleichen Material wie die Originalverpackung aufbewahren.



Zögern Sie nicht, sich bei irgendwelchen Fragen an unser Application Centre zu wenden. Sie erreichen uns unter der Nummer: +41 22 365 46 66

