



# NGL-AS (ALLSTRIP)

可快速去除玻璃及金属表面的胶，抛光剂，蜡，染色料及表层残留物，不含NPE的溶剂型液体高效清洗剂。（用于超声波清洗工艺）

## 适用材料:

- 所有金属，包括镀锌件
- 有机玻璃：PC，CR39，TRIVEX
- 透镜：石英，BK7，B270，平板玻璃，KG2，锗，氟化钙

## 主要成分:

- 不含卤化物，NPE或改性醇类

## 理化性质:

- pH值：不可测定
- 密度：0.990
- 闪点：88℃


## 使用推荐:

- 浓度：100%
- 温度：20~50℃  
如果槽液温度超过50℃，必须适时监控并安装冷却系统。
- 时间：2~10分钟

在自然通风或含有抽风系统的地方使用。ALLSTRIP也可以不用超声波清洗，但这种情况下，需要保持工件在槽液内抛动。

## 工艺案例:

- 去除各种工件表面油污（对盲孔有效）



## 优点:

- 不含NPE
- 清除所有有机残留物（胶，蜡，保护漆等）
- 乳化溶解油脂
- 分散污染物
- 可有效代替丙酮
- 能够在真空室中蒸馏
- 产品不易燃（闪点>65℃）
- 表面有轻微的防水能力

22/04/21

## 储存条件:

- 请在干燥的环境中保持密封储存,储存温度5~40℃。
- 请保持使用原包装储存。



如有任何疑问，请联系恩净（上海）技术中心，电话：+86 21 6455 9918

**NGL SHANGHAI - ECOLOGICAL CLEANING SOLUTIONS**

Room 407, 4F, Building 3, No. 1588 HuHang Road, Fengxian District // CN-201401 SHANGHAI  
+86 21 64 55 99 18 // shanghai@n-gl-group.com // www.n-gl-group.com



**SWISS QUALITY**

