



DECOCLEAN 540

Detergente altamente alcalino, per la rimozione di oli interi nel lavaggio interoperativo. Richiede per l'olio intero un separatore.



GAMMA OROLOGERIA

FUNZIONE	APPLICAZIONE/INQUINAMENTI
Lavaggio a spruzzo. Deoliatore ad ultrasuoni con separatore d'olio	Oli interi, abrasivi

COMPATIBILITÀ DEI MATERIALI

- Vetri
- Acciai
 - Acrilico
 - Minerale
 - Zaffiro

COMPONENTI

- Tensioattivi, complessanti
- Senza componenti CMR, conforme alla normativa REACH
- Non contiene fosfati

DATI FISICO-CHIMICI

- pH concentrato: 13.9
- Densità: 1.27
- Tensione superficiale: 39.7 mN/m

MODALITÀ D'IMPIEGO*

- Concentrazione: 1 a 5%
- Temperatura: 50 a 70°C
- Tempo: 2 a 5 minuti



*Dipende dalla qualità dell'acqua e dalla natura e quantità dei contaminanti.

ESEMPI DI PROCEDIMENTI

- Lavaggio interoperativo



- Lavaggio di finitura



15/11/22

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

- Conservare il recipiente ermeticamente chiuso tra 5°C e 40°C in un luogo asciutto.
- Conservare sempre in imballaggi di un materiale identico a quello originario (HDPE).



Per qualsiasi domanda, non esitate a contattare il nostro Centro applicazioni al: +41 22 365 46 66

