



DECOCLEAN 540

Stark alkalisches Reinigungsmittel zum Entfernen von Ölen und Polierpasten in Sprüh- oder Ultraschallreinigungsverfahren; erfordert einen Ölabscheider



METALL FINISHING

ANWENDUNG	VERUNREINIGUNGEN
Sprühreinigung, Ultraschallreinigung mit Ölabscheider	Schneidöle, Polierpasten

MATERIALVERTRÄGLICHKEIT

- Edelmetalle:
 - Gold, Silber, Platin
- Titan
- Gehärteter Stahl:
 - Durnico, Maraging, 20AP
- Edelstahl:
 - Austenit (303, 304, 316)
 - Martensit (420, PH)
- Keramik
- Polymere

BESTANDTEILE

- Tenside, Komplexbildner
- Ohne CMR Verbindung, REACH-konform
- Frei von Phosphaten

PHYSIKALISCH-CHEMISCHE DATEN

- pH-Wert konzentriert: 13.9
- Dichte: 1.27
- Oberflächenspannung: 39.7 mN/m

ANWENDUNG*

- Konzentration: 3 bis 10%
- Temperatur: 40 bis 70°C
- Zeit: 3 bis 5 Minuten

*Abhängig von der Wasserqualität sowie von der Art und Menge der Verunreinigungen.

VERFAHRENSBEISPIELE

- Entfernung von Schneidölen in Sprühreinigungsverfahren


REINIGUNG

DECOCLEAN 540 Stadtwasser Konz.: 3-10% Temp.: 40-70°C Zeit: 3-5 Min. Sprühreinigung	DECOCLEAN 540 Stadtwasser Konz.: 3-10% Temp.: 40-70°C Zeit: 3-5 Min. Sprühreinigung	STADTWASSER SPÜLUNG Temp.: 20-30°C Zeit: 2 Min. Sprühreinigung	ENTMIN.WASSER SPÜLUNG Temp.: 20-30°C Zeit: 2 Min. Sprühreinigung	WARMLUFT-TROCKNUNG
---	---	--	--	---------------------------

- Entfernung von Ölen oder Polierpasten in Ultraschallreinigungsverfahren

REINIGUNG

DECOCLEAN 540 Stadtwasser Konz.: 3-10% Temp.: 40-70°C Zeit: 3-5 Min. US	RODACLEAN 2018 Stadtwasser Konz.: 3-5% Temp.: 40-70°C Zeit: 2-5 Min. US	STADTWASSER SPÜLUNG Temp.: 20-30°C Zeit: 2 Min.	GALVEX 20.01 Stadtwasser Konz.: 2-5% Temp.: 40-70°C Zeit: 3-5 Min. US	STADTWASSER SPÜLUNG Temp.: 20-30°C Zeit: 2 Min.	ENTMIN.WASSER SPÜLUNG Temp.: 20-30°C Zeit: 2 Min.	WARMLUFT-TROCKNUNG
---	---	--	---	--	--	---------------------------



11/10/23

LAGERBEDINGUNGEN

- Den hermetisch abgedichteten Behälter bei 5°C bis 40°C an einem trockenen Ort aufbewahren.
- Stets in Verpackungen aus dem gleichen Material wie die Originalverpackung aufbewahren (HDPE).



Sie haben noch Fragen oder benötigen weitere Informationen? Wir helfen Ihnen gern weiter. Sie erreichen unser Application Center unter Tel.: +41 22 365 46 66

