



SCHUTZLACK 2005 SP L ROSE

Lacca di risparmio per la protezione delle superfici durante le operazioni meccaniche (lavorazione o satinatura) o termiche (operazioni di incisione laser, saldatura).



GAMMA ACCESSORI DI LUSO

FUNZIONE	APPLICAZIONE/INQUINAMENTI
Lacca di protezione	Applicazione a pennello o a pistola ad aria compressa, idrosolubile in una soluzione detergente

COMPATIBILITÀ DEI MATERIALI

- Tutti i metalli

COMPONENTI

- Isopropanolo, acetone
- Polimeri, tintura
- Senza composto CMR, conforme alla normativa REACH

DATI FISICO-CHIMICI

- Non solubile in acqua
- Colore: rosa
- Densità: 0.81
- %secco: 9.0 - 10.3
- Viscosità: 4-5 cP
- Punto d'infiammabilità: 11°C

MODALITÀ D'IMPIEGO

Condizioni d'impiego: 100% a temperatura ambiente.

Uso della lacca:

- Con pistola ad aria compressa: spruzzare la superficie da proteggere tenendosi a circa 10-20 cm e lasciare asciugare la superficie 5-10 min. secondo lo spessore applicato.
- Applicazione ad immersione o a pennello.

ESEMPI DI PROCEDIMENTI

- Eliminazione della Schutzlack su acciai inossidabili

LAVAGGIO

RODACLEAN 2018 Acqua di rete Conc.: 3-5% Temp.: 40-70°C Tempo: 2-5 min	RISCIACQUO ACQUA DI RETE Temp.: 20-30°C Tempo: 2-3 min	RISCIACQUO ACQUA DEMI Temp.: 20-30°C Tempo: 1-2 min	ASCIUGATURA ARIA CALDA
---	---	--	-------------------------------

US

US

- Eliminazione della Schutzlack su rame e acciai sensibili


LAVAGGIO

GALVEX 20.02 Acqua di rete Conc.: 2-4% Temp.: 40-70°C Tempo: 3-5 min	RISCIACQUO ACQUA DI RETE Temp.: 20-30°C Tempo: 2-3 min	RISCIACQUO ACQUA DEMI Temp.: 20-30°C Tempo: 1-2 min	ASCIUGATURA ARIA CALDA
---	---	--	-------------------------------


US

US

FASI LACCA PROTETTIVA



Spruzzare la lacca



Protezione durante lavorazione o operazioni di incisione laser



Eliminazione della lacca con Galvex 20.02

13/05/25

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

- Proteggere dai raggi solari e non esporre a temperature superiori a 50 °C (122 °F). Tenere lontano da fonti di accensione.
- La durata di conservazione del prodotto è di 12 mesi dalla sua data di produzione, alle condizioni di stoccaggio adattate.



Per qualsiasi domanda, non esitate a contattare il nostro Centro applicazioni al: +41 22 365 46 66

NGL CLEANING TECHNOLOGY SA - ECOLOGICAL CLEANING SOLUTIONS

Chemin de la Vuarpillière 7 - CH-1260 NYON - SWITZERLAND

+41 22 365 46 66 - contact@ngl-group.com - www.ngl-group.com



SWISS
QUALITY

