



ALLSTRIP

Solvente universale con alto punto di infiammabilità per la rimozione di colla di bloccaggio e pece di lucidatura, in processo ultrasonico o in becher.



GAMMA OTTICA DI PRECISIONE

FUNZIONE	APPLICAZIONE/INQUINAMENTI
Lavaggio ultrasonico	Rimozione di colle di bloccaggio e pece di lucidatura

COMPATIBILITÀ DEI MATERIALI

- Lenti fotografiche:
 - Crown e Flint
 - Borosilicato
- UV/IR:
 - Calcogenuri
 - Lente di quarzo
 - Zaffiro
- Fluoruro di Calcio e Magnesio
- Silicio (Si)
- Solfuro di Zinco
- Germanio

COMPONENTI

- Conforme alla normativa REACH

DATI FISICO-CHIMICI

- pH concentrato: n.m.
- Densità: 0.99
- Punto di infiammabilità: 88°C

MODALITÀ D'IMPIEGO*

- Concentrazione: 100%
- Temperatura: 20 a 50°C (non superare i 70°C)
- Tempo: 2 a 10 minuti

*Lavorare con aspirazione sulla vasca.

ESEMPI DI PROCEDIMENTI

- Rimozione di colla di bloccaggio e pece di lucidatura

LAVAGGIO	RISCIACQUO		
ALLSTRIP	ALLSTRIP	RISCIACQUO ACQUA RO	ASCIUGATURA
Conc.: 100% Temp.: 20-50°C Tempo: 2-10 min	Conc.: 100% Temp.: 20-50°C Tempo: 2-10 min	Temp.: 20-30°C Tempo: 1-2 min	
US	US		


- Rimozione di pece di lucidatura, colla di bloccaggio, abrasivi e finitura

LAVAGGIO		RISCIACQUO	RISCIACQUO	RISCIACQUO	RISCIACQUO	RISCIACQUO	ASCIUGATURA
ALLSTRIP	OPTICAL V	RISCIACQUO ACQUA RO	NANOCLEAN 2018	RISCIACQUO ACQUA RO	RISCIACQUO ACQUA DEMI	RISCIACQUO ACQUA DEMI	ARIA CALDA
Conc.: 100% Temp.: 20-50°C Tempo: 2-10 min	acqua RO o DI Conc.: 3-5% Temp.: 40-60°C Tempo: 3-5 min	Temp.: 20-30°C Tempo: 2-3 min	acqua RO o DI Conc.: 1-5% Temp.: 40-60°C Tempo: 3-5 min	Temp.: 20-30°C Tempo: 1-2 min	Temp.: 20-30°C Tempo: 1-2 min	Temp.: 20-30°C Tempo: 1-2 min	
US	US		US		US		



Per qualsiasi domanda, non esitate a contattare il nostro Centro applicazioni al: +41 22 365 46 66

LAVAGGIO ULTRASONICO



Parametri di lavaggio:



13/01/2026

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

- Conservare il recipiente ermeticamente chiuso tra 5°C e 40°C in un luogo asciutto.
- Conservare sempre in imballaggi di un materiale identico a quello originario (HDPE).

