



DECOSPRAY 9

Detergente liquido, fortemente alcalino, non schiumoso, senza fosfati, per la rimozione di oli interi da taglio e da smerigliatura in processo ultrasonico e/o a spruzzo.



GAMMA UTENSILI DA TAGLIO

FUNZIONE	APPLICAZIONE/INQUINAMENTI
Lavaggio ultrasonico o a spruzzo	Oli interi, utilizzabile sotto vuoto parziale

COMPATIBILITÀ DEI MATERIALI

- Carburo di tungsteno
- Cermet
- PCD (diamante policristallino)
- CBN (nitruro di boro cubico)
- HSS (lega, acciaio PM)
- HSSE (con cobalto nella lega)
- Acciaio per utensili e stampi
- Acciaio inossidabile
- Titanio
- Superleghe Ni-Cr

COMPONENTI

- Tensioattivi
- Prodotto senza fosfati, senza composti CMR e senza COV
- Conforme alla normativa REACH

DATI FISICO-CHIMICI

- pH concentrato: 9.3
- pH (1%): 9.2
- Densità: 1.07

MODALITÀ D'IMPIEGO*

- Concentrazione: 1 a 3%
- Temperatura: 50 a 70°C
- Tempo: 2 a 5 minuti

*Dipende dalla qualità dell'acqua e dalla natura e quantità dei contaminanti.

ESEMPI DI PROCEDIMENTI

- Lavaggio di strumenti da taglio in carburo in processo ultrasonico

LAVAGGIO	LAVAGGIO	FINITURA				
DECOCLEAN 520 Conc.: 1-3% DECOSPRAY 9 Conc.: 1-2% acqua RO o DI Temp.: 50-70°C Tempo: 2-5 min	RODACLEAN 2018 acqua RO o DI Conc.: 3-5% Temp.: 50-70°C Tempo: 2-5 min	ACQUA RO O DI RISCIACQUO Temp.: 20-30°C Tempo: 2-3 min	GALVEX 18.07 acqua RO o DI Conc.: 1-4% Temp.: 50-60°C Tempo: 2-5 min	ACQUA RO O DI RISCIACQUO Temp.: 20-30°C Tempo: 2-3 min	ACQUA DI RISCIACQUO Temp.: 20-30°C Tempo: 2-3 min	ACQUA DI RISCIACQUO + lift-out Temp.: 20-30°C Tempo: 1-2 min
US o a spruzzo	US		US			ASCIUGATURA ARIA CALDA Temp.: 90-110°C Tempo: 10 min

- Lavaggio a monocamera dei trapani in metallo duro e acciaio sensibile

LAVAGGIO	LAVAGGIO	ACQUA RO O DI RISCIACQUO	ACQUA DI RISCIACQUO	ACQUA DI RISCIACQUO + LIFT-OUT	ASCIUGATURA ARIA CALDA	IR SOTTO VUOTO ASCIUGATURA
DECOCLEAN 520 Conc.: 2-3% DECOSPRAY 9 Conc.: 1-2% acqua RO o DI Temp.: 50-70°C Tempo: 5-8 min	RODACLEAN 2018 acqua RO o DI Conc.: 1-3% Temp.: 50-70°C Tempo: 3-5 min	Tempo: 2x 30 sec	Temp.: 40-50°C Tempo: 3-6 min	Temp.: 40-50°C Tempo: 1-2 min	Temp.: 130-150°C Tempo: 2x 4 min	Temp.: 130-150°C Tempo: 2x 4 min
US, spruzzo e vuoto parziale	US	Spruzzo	US e vuoto parziale			

LAVAGGIO ULTRASONICO



Parametri di lavaggio:



Superficie pulita e lucida.
Fori ciechi puliti.

24/10/2025

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

- Conservare il recipiente ermeticamente chiuso tra 5°C e 40°C in un luogo asciutto.
- Conservare sempre in imballaggi di un materiale identico a quello originario (HDPE).



Per qualsiasi domanda, non esitate a contattare il nostro Centro applicazioni al: +41 22 365 46 66

NGL CLEANING TECHNOLOGY SA - ECOLOGICAL CLEANING SOLUTIONS

Chemin de la Vuarpillière 7 – CH-1260 NYON – SWITZERLAND

+41 22 365 46 66 – contact@ngl-group.com – www.ngl-group.com



SWISS
QUALITY

