



# RODASTEL 30

Detergente liquido acido, utilizzato per la disossidazione, la neutralizzazione e l'attivazione in processo ultrasonico.



GAMMA MEDICA

| FUNZIONE               | APPLICAZIONE/INQUINAMENTI |
|------------------------|---------------------------|
| Finitura ad ultrasuoni | Paste di lucidatura       |

## COMPATIBILITÀ DEI MATERIALI

- Acciaio:
    - Austenitico
    - Martensitico
    - Induriti per precipitazione
  - Ceramica
  - Titanio
  - Cromo - Cobalto
  - Polimero\*
- \*Eseguire un test di compatibilità o contattare NGL.

## COMPONENTI

- Tensioattivi, acido organico
- Non contiene fosfati, NTA, DEA
- Senza composto CMR, VOC, conforme alla normativa REACH

## DATI FISICO-CHIMICI

- pH concentrato: 0.5
- Densità: 1.22
- Tensione superficiale: 31.5 mN/m

## MODALITÀ D'IMPIEGO\*

- Concentrazione: 3 a 5%
- Temperatura: 30 a 60°C
- Tempo: 2 a 3 minuti

\*Dipende dalla qualità dell'acqua e dalla natura e quantità dei contaminanti.

## ESEMPIO DI PROCEDIMENTO

- Rimozione di paste di lucidatura ad ultrasuoni

### LAVAGGIO

**GALVEX 20.02**  
Acqua di rete  
Conc.: 2-5%  
Temp.: 40-70°C  
Tempo: 3-5 min

US

**RISCIACQUO  
ACQUA DI RETE**  
Temp.: 20-30°C  
Tempo: 3-5 min

### FINITURA

**RODASTEL 30**  
Acqua di rete  
Conc.: 3-5%  
Temp.: 30-60°C  
Tempo: 2-3 min

US


**RISCIACQUO  
ACQUA DI RETE**  
Temp.: 20-30°C  
Tempo: 3-5 min

**RISCIACQUO  
ACQUA DEMI.**  
Temp.: 20-30°C  
Tempo: 3-5 min

**RISCIACQUO  
ACQUA DEMI.**  
Temp.: 20-30°C  
Tempo: 3-5 min

**ASCIUGATURA  
ARIA CALDA**

## FASI DI DISSODAZIONE E ATTIVAZIONE



1. Lavaggio della superficie con Rodaclean 2018



2. Disossidazione con Rodastel 30



3. Superfici brillanti

13/01/26

## CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

- Conservare il recipiente ermeticamente chiuso tra 5°C e 40°C in un luogo asciutto.
- Conservare sempre in imballaggi di un materiale identico a quello originario.



Per qualsiasi domanda, non esitate a contattare il nostro Centro applicazioni al: +41 22 365 46 66

**NGL CLEANING TECHNOLOGY SA - ECOLOGICAL CLEANING SOLUTIONS**

Chemin de la Vuarpillière 7 – CH-1260 NYON – SWITZERLAND  
+41 22 365 46 66 – [contact@ngl-group.com](mailto:contact@ngl-group.com) – [www.ngl-group.com](http://www.ngl-group.com)



SWISS  
QUALITY

