



HELIT FINISH 2026

Détergent universel liquide neutre, à effet hydrophile pour la super finition par ultrasons des surfaces avant séchage.



GAMME BIJOUTERIE JOAILLERIE

FONCTION	APPLICATION/CONTAMINATION
Super finition hydrophile	Pollutions légères

COMPATIBILITÉ MATÉRIAUX

- Acier inoxydable
 - Laiton (avec et sans plomb)
 - Argent massif: 800 - 925 (sterling)
 - Or: blanc, rose, jaune
 - Platine
 - Acétate
 - Rhodium, palladium
 - Pierres*:
 - Diamant, saphir, rubis
 - Zirconium, céramique
- *Contacter NGL avant toute mise en place d'un procédé.

COMPOSANTS

- Tensioactifs
- Produit sans NTA, phosphates, ni DEA
- Sans composé CMR, conforme à la réglementation REACH

DONNÉES PHYSICO-CHIMIQUES

- pH concentré: 8.8
- Densité: 1.04

MODE D'EMPLOI*

- Concentration: 1 à 3%
- Température: 40 à 60°C
- Temps: 2 à 5 minutes

*Dépendant de la qualité de l'eau ainsi que de la nature et la quantité des contaminants.

EXEMPLES DE PROCÉDÉS

- Elimination de pâtes à polir sur bijoux avec pierres peu sensibles

NETTOYAGE


RODACLEAN 2018 Eau dure Conc.: 3-5% Temp.: 40-70°C Temps: 3-5 min US	EAU DURE RINÇAGE Temp.: 20-40°C Temps: 2-3 min	HELIT FINISH 2026 Eau dure Conc.: 1-3% Temp.: 40-60°C Temps: 2-3 min US	EAU DURE RINÇAGE Temp.: 20-40°C Temps: 2-3 min	EAU DI RINÇAGE Temp.: 20-40°C Temps: 2-3 min	EAU DI RINÇAGE Temp.: 20-40°C Temps: 2-3 min	AIR CHAUD SÉCHAGE
--	---	---	---	---	---	--------------------------

- Elimination de pâtes à polir sur bijoux avec pierres sensibles

NETTOYAGE

HELIT FINISH 2026 Eau dure Conc.: 1-3% Temp.: 40-60°C Temps: 2-3 min US	EAU DURE RINÇAGE Temp.: 20-40°C Temps: 2-3 min	EAU DI RINÇAGE Temp.: 20-40°C Temps: 2-3 min	EAU DI RINÇAGE Temp.: 20-40°C Temps: 2-3 min	AIR CHAUD SÉCHAGE
---	---	---	---	--------------------------

FINITION HYDROPHILE



12/10/26

CONDITIONS DE STOCKAGE

- Conserver le récipient hermétiquement fermé entre 5°C et 40°C dans un endroit sec.
- Toujours conserver dans des emballages d'un matériau identique à celui d'origine (PEHD).



Pour toute question, n'hésitez pas à contacter notre Application Centre au : +41 22 365 46 66

NGL CLEANING TECHNOLOGY SA - PRECISION CLEANING SOLUTIONS

Chemin de la Vuarpillière 7 – CH-1260 NYON – SWITZERLAND
+41 22 365 46 66 – contact@ngl-group.com – www.ngl-group.com

SWISS QUALITY

