



HELIT FINISH 2026

Detergente liquido universale neutro con effetto idrofilo per la superfinitura ad ultrasuoni di superfici prima dell'asciugatura.



GAMMA GIOIELLERIA OREFICERIA

FUNZIONE	APPLICAZIONE/INQUINAMENTI
Super finitura idrofila	Inquinamenti leggeri

COMPATIBILITÀ DEI MATERIALI

- Acciaio inossidabile:
- Ottone (senza piombo)
- Argento sterling: 800 - 925 (sterling)
- Oro: bianco, rosa, giallo
- Platino
- Acetate
- Rodio, palladio
- Pietre*:
 - Diamante, zaffiro, rubino
 - Zirconio, ceramica

*Contattare NGL prima di implementare qualsiasi processo.

COMPONENTI

- Tensioattivi
- Non contiene NTA, fosfati o DEA
- Senza componenti CMR, conforme alla normativa REACH

DATI FISICO-CHIMICI

- pH concentrato: 8.8
- Densità: 1.04

MODALITÀ D'IMPIEGO*

- Concentrazione: 1 a 3%
- Temperatura: 40 a 60°C
- Tempo: 2 a 5 minuti

*Dipende dalla qualità dell'acqua e dalla natura e quantità dei contaminanti.

ESEMPI DI PROCEDIMENTI

- Rimozione delle paste di lucidatura dai gioielli con pietre poco sensibili

LAVAGGIO

RODACLEAN 2018 Acqua di rete Conc.: 3-5% Temp.: 40-70°C Tempo: 3-5 min	RISCIACQUO ACQUA DI RETE Temp.: 20-40°C Tempo: 2-3 min	FINITURA HELIT FINISH 2026 Acqua di rete Conc.: 1-3% Temp.: 40-60°C Tempo: 2-3 min	RISCIACQUO ACQUA DI RETE Temp.: 20-40°C Tempo: 2-3 min	RISCIACQUO ACQUA DEMI Temp.: 20-40°C Tempo: 2-3 min	RISCIACQUO ACQUA DEMI Temp.: 20-40°C Tempo: 2-3 min	ASCIUGATURA ARIA CALDA
---	---	---	---	--	--	-------------------------------

US

US


- Rimozione delle paste di lucidatura dai gioielli con pietre sensibili

LAVAGGIO

HELIT FINISH 2026 Acqua di rete Conc.: 1-3% Temp.: 40-60°C Tempo: 2-3 min	RISCIACQUO ACQUA DI RETE Temp.: 20-40°C Tempo: 2-3 min	RISCIACQUO ACQUA DEMI Temp.: 20-40°C Tempo: 2-3 min	RISCIACQUO ACQUA DEMI Temp.: 20-40°C Tempo: 2-3 min	ASCIUGATURA ARIA CALDA
--	---	--	--	-------------------------------

US

FINITURA IDROFILA



13/10/26

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

- Conservare il recipiente ermeticamente chiuso tra 5°C e 40°C in un luogo asciutto.
- Conservare sempre in imballaggi di un materiale identico a quello originario (HDPE).



Per qualsiasi domanda, non esitate a contattare il nostro Centro applicazioni al: +41 22 365 46 66

NGL CLEANING TECHNOLOGY SA - PRECISION CLEANING SOLUTIONS

Chemin de la Vuarpillière 7 – CH-1260 NYON – SWITZERLAND
+41 22 365 46 66 – contact@ngl-group.com – www.ngl-group.com



SWISS
QUALITY

